

Premium PU Primer, Premium PU Mat, Premium PU Ultra, Premium PU Extra Mat

Consulter les informations techniques correspondantes concernant les supports possibles, la préparation nécessaire du support et la mise en oeuvre de nos produits.

Application à pulvérisation et mise en oeuvre appropriée

Type d'appareil*	Premium PU Primer, Premium PU Mat, Premium PU Ultra, Premium PU Extra Mat
Airless-membrane	++
Airless-piston	++
Systèmes de rouleau avec charge interne	++
Appareil Nespray**	++

++ très approprié + approprié - partiellement approprié -- non approprié

Données nécessaires

Type pistolet	approprié pour les peintures dispersion
Prise de courant	230 Volt
Longueur de tuyau max.	selon les prestations de l'appareil
Diamètre tuyau	1/4"
Tuyau d'aide	possible

Données de pulvérisation selon produit

Premium PU Primer, Premium PU Mat, Premium PU Ultra, Premium PU Extra

Dilution***	max. 5% à l'eau
Appareil Airless	
Gicleur	0,017"-0,019"
Pression	150-180 bar
Filtres de pistolet****	0,31 mm
Systèmes de rouleau avec charge interne	
Pression	80-120 bar
Filtres de pistolet****	0,31 mm

Emballages disponibles

litres	Premium PU Primer	Premium PU Mat	Premium PU Ultra	Premium PU Extra Mat
1,5	X			X
2,5	X	X	X	X
5	X	X	X	X
10	X	X	X	X



Attention: Dans le cas de pulvérisation depuis les emballages standards ils doivent être remués et tamisés. Evt. utiliser un tamis à laque Metex. Il est utile de légèrement assouplir par rouleau la couche encore fraîche sur surfaces lisses. Par ceci on arrive à une apparence uniforme. Nettoyage des appareils à l'eau immédiatement après l'emploi. Laisser l'appareil dans la peinture pendant les pauses, recouvrir le seau par un feuil par exemple et conserver le pistolet et le gicleur sous l'eau. Mesures de recouvrements: surtout bien recouvrir le verre, céramique, laque, briques, pierre naturelle, métal le bois (voir les conseils généraux). Enlever les éclaboussures immédiatement avec de l'eau propre.

Prévention et sécurité:

Ne pas respirer les brumes. Assurer une bonne ventilation.

Garde de protection personnelle:

Protection des yeux:	lunettes à coques
Protection des mains:	gants en latex en caoutchouc naturel, polychloroprène, nitrile, polyvinylchlorure, caoutchouc synthétique fluorocarboné, butylquecaoutchouc. Pendant le port de gants de protection il est conseillé de porter des sous-gants en coton
Protection de la peau:	pour toutes les parties du corps découvertes utiliser une pommade de protection de la peau grasse!
Protection respiratoire:	filtre à particules P2
Protection corporelle:	porter un survêtement de protection jetable

* Vous trouvez des directions et exemples d'appareils à partir de la page 16.

** Application sans brouillard uniquement possible avec les produits spécialement conçus pour cela.

*** indices de dilution uniquement sur les produits standard. (ne pas diluer les produits Airfix)

**** Selon le type de pistolet un filtre est présent ou absent.